

品番：EA758SG-68

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	33,300円(税抜) / 36,630円(税込)		
カタログ価格	33,300円(税抜) / 36,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/05/22 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2038ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	76811
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	POLYSTINGER DS
使用電池	ニッケル水素電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:485ルーメン 中:240ルーメン 弱:120ルーメン
連続点灯時間	強:3 中:5.5 弱:10 点灯:7.5時間	充電時間	16時間
照射距離	強:335m 中:237m 弱:167m	光源	LED球
材質	本体:非導電性ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート	サイズ	φ30×219mm
重量	338g	防水性能	IPX4
耐衝撃性	3m	カラー	ブラック

付属品	充電器、ACアダプター、ねじ×2本		
ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。			
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。			
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			

代替品

	品番	EA758RY-4
	コメント	明るさ:1500LM／集散光機能付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.