



品番 : EA758SG-70

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(長距離照射/黒)



販売価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
カタログ価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 12:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



強:2時間
弱:31時間



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	89022
商品名	PROTAC HP-X USB	電源	リチウムイオン充電電池(付属)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強
明るさ	強:800ルーメン 中:240ルーメン 弱:45ルーメン	照射距離	強:648m 中:369m 弱:159m
連続点灯時間	強:2時間 中:5時間 弱:31時間 点滅:4.25時間	充電時間	約5時間
充電回数	約500回	サイズ	φ35×141mm
重量	168g(電池含む)	材質	本体:アルミニウム レンズ:反射防止コーティングガラス
防塵・防水性能	IP68(水深2m防水)	耐衝撃性	2m
付属品	USB-Cケーブル、ホルスター		

煙、霧、光子バリアを長距離から貫通できる多機能タクティカルフラッシュライト

多機能プッシュボタン式タクティカルテールスイッチにより片手で直感的に操作可能

点灯パターンは好みに応じて3つのプログラムから選択可能

レンズは反射防止コーティングを施したガスケット密閉ガラス

転がり防止キャップにより、平らな場所に置いたときにライトが転がってしまうのを防ぎます。

壊れにくく取り外し可能なポケットクリップ付き

付属のリチウムイオン充電式バッテリーにはUSB-C充電ポート内蔵されていて簡単に充電ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.