


品番：EA758SG-71

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	35,100円(税抜) / 38,610円(税込)		
カタログ価格	35,100円(税抜) / 38,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/04 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2038ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	74420
商品名	STRION DS	使用電池	リチウムイオン電池
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、中、弱、点滅(デフォルト) ②強のみ ③強、中、弱
明るさ	強:375ルーメン 中:150ルーメン 弱:40ルーメン	連続点灯時間	強:2.5時間 中:6.25時間 弱:24時間 点滅:5時間
充電時間	3.5時間	照射距離	強:219m 中:141m 弱:72m
光源	LED球	材質	本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ
サイズ	φ31×162mm	重量	153g
防水性能	IPX4	耐衝撃性	2m
付属品	充電器、ACアダプター、ねじ×2本、スト	モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回

ラップ、六角レンチ

半押し、10回目で長押しする

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

クリップを使用したくないときにストラップとして使用できる短い金属板付

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.