

品番：EA758SG-73


品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
カタログ価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/02 00:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2038ページ		



強:1.5時間
弱:24時間



(強)374m



充電



点滅



3v

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	88076
商品名	PROTAC HPL	使用電池	リチウムイオン電池
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強
明るさ	強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン	連続点灯時間	強:1.5時間 中:3.5時間 弱:24時間 点滅:3時間
充電時間	7時間	照射距離	強:374m 中:237m 弱:95m
材質	本体:アルミ合金 レンズ:ガラスレンズ	サイズ	φ43×180mm
重量	262g	防水性能	IPX4
耐衝撃性	2m	付属品	USBアダプター、ホルスター
モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回		

半押しし、10回目で長押しする

リチウム電池 (CR123A) も使用可能

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

取り外し可能なポケットクリップとホルスター付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

市販のUSBケーブルで充電可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.