

品番 : EA758SG-84

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(コヨーテ)



販売価格	8,490円(税抜) / 9,339円(税込)		
カタログ価格	8,490円(税抜) / 9,339円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/24 05:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2039ページ		



250  
ルーメン

強: 1.5時間  
弱: 3.5時間

(強)68m

固定  
ノーマル

充電

### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	66609
商品名	MICROSTREAM	照射モード	強、弱
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	使用電池	リチウムイオン電池(充電用USBコード付)
電源	充電式リチウムイオンバッテリー	明るさ	強: 250ルーメン 弱: 50
連続点灯時間	強: 1.5時間 弱: 3.5時間	充電時間	4時間
照射距離	強: 68m 弱: 31m	材質	本体: アルミ合金 レンズ: ポリカーボネート
サイズ	φ15×98mm	重量	34g
防水性能	IPX4	耐衝撃性	1m
カラー	コヨーテ	明るさの切替方法について	弱で点灯させる時はスイッチをカチッと 言うまで1回押します(英語の取説では クリックと書いてある)強で点灯させる 時はカチッとさせずにスイッチを2回素 早く押します(英語の取説ではダブル

タップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッと言うまで押すと強で点灯します。

USBコード、高強度ストラップ付

ポケットクリップ付(取り外し可能)

超コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。

スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

市販のUSBケーブルで充電可能です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.