


品番：EA758SK-1

品名：0.6-2.0m 点検ライト/伸縮柄(防水型)



販売価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
カタログ価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0205ページ		



人が直接入れない場所等の点検に

仕様

メーカー	宣真工業	型番	G10-2
用途	下水管の埋没・内部点検や高所の点検	ポール長	600～2000mm
重量	600g	段数	6段
材質	ポール:グラスファイバー ライト:ABS樹脂	ライトサイズ	143×36mm
ライト重量	145g	光源	暖色LED
防水防塵性能	IP68	明るさ	最大100ルーメン
バッテリー	リチウムイオン(3.7V/2600mAh)	ランプ寿命	約36000時間
色温度	3000K(暖色光)	点灯時間	明るさ弱:約60時間(10ルーメン) 明るさレベル強:約8時間(100ルーメン) 赤色灯:約15時間 赤色灯点滅:約31時間 赤色灯SOS:約31時間 ※点灯時間はバッテリーの充電状態や劣化状態により異なります。
充電時間	約5時間(出力5V/1Aのアダプター使)	最大入力電流	0.8A

	用時) ※充電時間はバッテリーの充電状態や劣化状態により異なります。		
最大出力電流	1.2A	動作温度	充電時:0~40℃ 使用時:-10~+50℃ 待機時:-10~+30℃
付属品	ケース・USB充電ケーブル		
LEDライトのUSBポートからスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を充電する事が可能です。 ※一部のモバイル機器に充電できない場合があります。			
LEDライトへ充電する際はMicroUSBポート側に差し込んでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.