



品番：EA758TA-13

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(ハ°ン型)



販売価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/06/24 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2035ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (TaJima)	型番	LE-P151D
使用電池	単3×2本(別売)	光源	白色高輝度LED
点灯モード	強、弱	明るさ	強:150ルーメン 弱:50ルーメン
電池寿命	強:4.5時間 弱:8時間	照射距離	強:65m
照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)	サイズ	φ25×156mm
重量	73g(本体)	材質	本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC クリップ:SUS
防水性能	IPX4	落下強度	2m

ペンタイプで150lmの大光量ライト

ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ

2段階テールスイッチ

移動中や保管中の誤点灯を防止する形状のテールスイッチ


照射角調整・フォーカスコントロールタイプ
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能

電池残量警告機能付き

ストラップ穴付き

クリップ付き

代替品

	<p>品番 EA758RY-32 コメント 明るさ:450LM</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.