

品番 : EA758TJ-1

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(本体のみ)



販売価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
カタログ価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 17:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2095ページ		



## 仕様

メーカー	TJMデザイン(TaJima)	型番	LE-U201
使用電池	リチウムイオン電池:EA758TJ-51、EA758TJ-52(別売)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	強:200ルーメン 中:100ルーメン 弱:50ルーメン	電池寿命(時間)	強:7時間 中:10時間 弱:25時間
サイズ	37×89×51(H)mm	重量	69g
防水性能	IPX6	付属品	ケーブル防水リング(予備)
材質	本体:PP+ナイロン バンド:シリコン	照射距離	89m
耐落下	2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません	照射タイプ	大径照射
用途	建設向け	注意	製品の性能表示は専用リチウムイオン充電池LE-ZP3729Cを使用した場合の数値です。

長時間明るさをキープする充電池専用LEDライト

中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射

手袋をしても操作がしやすい大型回転スイッチ採用

キズに強い強化保護ガラス(レンズプロテクターL3)採用

透明シリコンバンドで名前を隠さずヘルメットへ取付可能

上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能

フリッカー対策済

コンパクト設計の専用充電池式

電池残量警告付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.