

品番：EA758TJ-2

品名：[充電式] ヘッドライト/LED



販売価格	10,700円(税抜)／11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜)／11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/13 11:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajima)	型番	LE-U201-SP
使用電池	リチウムイオン電池(付属)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	強:200ルーメン 中:100ルーメン 弱:50ルーメン	電池寿命(時間)	強:7時間 中:10時間 弱:25時間
サイズ	37×89×51(H)mm	重量	69g(+バッテリー72g)
防水性能	IPX6	付属品	リチウムイオン充電電池(LE-ZP3729C)、ケーブル防水リング(予備)、透明シリコンバンド、端子カバー、バッテリーホルダー、専用USB充電ケーブル(LE-ZPU3)、防水リング(予備)
材質	本体:PP+ナイロン バンド:シリコン バッテリー:PC+ABS、リチウムイオン電池	照射距離	89m
耐落下	2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません	照射タイプ	大径照射
用途	建築向け	注意	製品の性能表示は専用リチウムイオン

		充電池LE-ZP3729Cを使用した場合の 数値です。
リチウムイオン充電池付		
お買い求めやすいスターターセット		
中心光がくっきり明るく、すそ広がり に周辺光が広範囲に照らす大径照射		
手袋をしていても操作がしやすい大型回転スイッチ採用		
キズに強い強化保護ガラス(レンズプロテクターL3)採用		
透明シリコンバンドで名前を隠さずヘルメットへ取付可能		
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能		
フリッカー対策済		
コンパクト設計の専用充電池式		
電池残量警告付		
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.