

品番：EA758TL-12

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED

	販売価格	3,870円(税抜)／4,257円(税込)		
	カタログ価格	3,870円(税抜)／4,257円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 21 (2025/06/13 11:15現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		2095ページ		



大径照射のハイパワーLEDヘッドライト

仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	LE-F351D-GA
使用電池	単3×3本(別売)	明るさ	強:350ルーメン 中:150ルーメン 弱:15ルーメン
電池寿命(時間)	強:9時間 中:20時間 弱:65時間	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
カラー	メタリック	光源	白色高輝度LED
サイズ	38×87×53(H)mm	重量	100g
防水性能	IPX4	付属品	本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書
材質	本体:ABS、PC 電池ボックス:ABS+PC ヘッドバンド:縫製ゴム ヘルメットクリップ:PA6	照射距離	109m

耐落下	2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません	照射タイプ	大径照射
光学系	コリメーターレンズ	注意	製品の性能表示はアルカリ乾電池を使用した場合の数値です。詳しい性能表示・条件については取扱説明書をご確認ください。
長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト			
中心光がくっきり明るく、すそ広がりにより周辺光が広範囲に照らす大径照射			
手袋をしたまま簡単に開閉、外部電池ボックス採用。※電池は付属していません			
目と電池に優しいロースタートブッシュスイッチを採用			
3モード切替（ロー／ミドル／ハイ）			
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付			
作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付			
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能			
フリッカー対策済			
電池残量警告付			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.