

品番：EA758TL-13

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED

	販売価格 4,580円 (税抜)／5,038円(税込)			
	カタログ価格 4,580円(税抜)／5,038円(税込)			
	在庫数 最新在庫: 3 (2025/06/14 07:27現在)			
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		2095ページ		





強:7時間
弱:25時間



固定
ノーマル



単3



大径照射のハイパワーLEDヘッドライト

仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	LE-F421D
使用電池	単3×3本(別売)	明るさ	強:420ルーメン 中:200ルーメン 弱:50ルーメン
電池寿命(時間)	強:7時間 中:11時間 弱:25時間	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
光源	白色高輝度LED	サイズ	38×87×55(H)mm
重量	100g	防水性能	IPX4
付属品	ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、 オーバーヘッドバンド	材質	本体:ABS、PC、ナイロン 電池ボックス:ABS、PC ヘッドバンド:縫製ゴム ヘルメットクリップ:PA6
照射距離	102m	耐落下	2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証 するものではありません

照射タイプ	大径照射	光学系	コリメーターレンズ
注意	製品の性能表示はアルカリ乾電池を使用した場合の数値です。詳しい性能表示・条件については取扱説明書をご確認ください。		
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト			
中心光がくっきり明るく、すそ広がりにより周辺光が広範囲に照らす大径照射			
手袋をしたまま簡単に開閉、外部電池ボックス採用。※電池は付属していません			
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用			
3モード切替(ロー／ミドル／ハイ)			
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付			
作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付			
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能			
電池残量警告付			
フリッカー対策済			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心的部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.