

品番：EA758TL-2

品名：[単3x1本] ヘッドライト/LED



販売価格	2,350円(税抜)／2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜)／2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/10/20 20:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2095ページ		









120
ルーメン

強:4時間
弱:8時間

固定
ノーマル



電源一体型ヘッドライト。ヘッドから外してハンドライトとしての使用も可能

仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajima)	型番	LE-M121D
使用電池	単3×1本(別売)	明るさ	強:120ルーメン 中:50ルーメン 弱:15ルーメン
電池寿命(時間)	強:4時間 中:6時間 弱:8時間	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	51.5×71×35(H)mm	重量	43g
防水性能	IPX4	付属品	本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リアバックル、ヘルメットクリップ×4、取扱説明書
材質	本体:ABS、PC、シリコン ヘッドバンド:縫製ゴム ヘルメットクリップ:PA6 リアバックル:ABS	照射距離	60m
耐落下	2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません	照射タイプ	大径照射

光源	白色高輝度LED	光学系	リフレクター
用途	建設向け	注意	製品の性能表示はアルカリ乾電池を使用した場合の数値です。詳しい性能表示・条件については取扱説明書をご確認ください。
小型軽量の120lm。電源一体型ヘッドライト			
中心光がくっきり明るく、すそ広がり周辺光が広範囲に照らす大径照射			
ヘッドから脱着可能。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用			
回転&スライド脱着構造（新方式）			
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用			
3モード切替（ロー／ミドル／ハイ）			
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付			
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能			
電池残量警告付			
電池の液漏れを防ぐロックアウト機構搭載。長期保管も安心			
フリッカー対策済			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.