


品番：EA758VE-10A

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)



販売価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 83 (2025/06/08 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2083ページ		



仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2370B
使用電池	単3×2本(付属)	照射モード	強(白)、弱(白)、点滅(白)、赤、緑
明るさ	強:358ルーメン、弱:35ルーメン	連続点灯時間	強:約2時間、弱:約11時間
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射距離	強:190m、弱:57m
光源	白色LED球、赤色LED球、緑色LED球 (切替式) ※LED球に替球はありません。	サイズ	φ31×163mm
重量	184g(電池含)	材質	本体:アルミ合金 オーリング:EPDM レンズ:ポリカーボネート
防水性能	IPX7		
ハイカーボンスチール製クリップ付			
白色LEDのみ明るさ強弱パターン切替可能			
ヘッド部分のダイヤルを回して、白色、赤色、緑色に切替可能。			
航空機にも使用されるアルミニウム合金製なので頑丈です。			

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的 center 部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.