品番: EA758VE-8

品名: [単3x2本] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	11,500円 (税抜)/ 12,650円(税込)				
カタログ価 格	11,500円(税抜)/12,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 25 (2025/12/19 08:40現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2083ページ				



















仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2360
使用電池	単3電池×2本(付属)	照射モード	強、弱、点滅
明るさ	強:375ルーメン、弱:29ルーメン	照射距離	強:192m、弱:53m
連続点灯時間	強:約2時間30分、弱:約13時間	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
光源	LED球	サイズ	φ26×157mm
重量	153g(電池含)	材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート
防水性能	IPX8(水深1m)		

取り外し可能クリップ付

プッシュスイッチ式

アルミボディなので、衝撃対応のライトです。

照射モード(4パターン)の切り替えが可能

グリップは滑りにくい加工をしていますので、滑りやすい環境でも心配ありません。

また、取外し可能クリップがついており、帽子につける場合でも、胸ポケットで作業する場合でも便利です。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.