

品番：EA758VL-2A


品名：[LR44x4個] ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,750円(税抜) / 5,225円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 4,750円(税抜) / 5,225円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 66 (2026/05/20 13:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0171ページ2247ページ2534ページ         |      |   |



| FLI STANDARD | HEIGHT       |
|--------------|--------------|
|              | 12 LUMENS    |
|              | 4h 15mins    |
|              | 17m          |
|              | 70cd<br>IPX4 |



ストラップ付きで携行性に優れ、カラーレンズで視認性を向上できます

### 仕様

|      |                 |        |             |
|------|-----------------|--------|-------------|
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番     | 1930C       |
| 使用電池 | LR44電池×4個(付属)   | 光源     | LED球        |
| 明るさ  | 12ルーメン(固定)      | 連続点灯時間 | 約4.25時間     |
| 照射距離 | 17m             | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| ヘッド径 | 25mm            | サイズ    | φ30×68mm    |
| 重量   | 25g(電池含)        | 材質     | ポリカーボネート    |
| 防水性能 | IPX4            | ボディカラー | イエロー        |

レンズ2枚付属(赤色、緑色)

ストラップ付

防爆構造

(日本国内での防爆規格は取得していません。)

Class I, Division 1 /

Class I, Division 2 / Class II, Division 2

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.