

品番：EA758WB-17

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(黒)



販売価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
カタログ価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/04/27 11:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2044ページ		



仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2750C
使用電池	単4×3本(付属)	光源	白色LED球1灯 赤色LED球1灯
照射モード	強、弱、点滅	明るさ	強:259ルーメン 弱:71ルーメン
連続点灯時間	強:約2.5時間 弱:約11時間	照射距離	強:90m 弱:48m
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	サイズ	57(W)×38(D)×45(H)mm
重量	96g(電池含)	材質	本体:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート
ベルト幅	25mm	防水性能	IPX4
耐衝撃性	1m	カラー	ブラック
布製ヘッドバンド、ヘッドバンドアダプター付			
ヘッド角度調整可能(約40°)			
夜間での地図読みなどに便利な赤色LED機能搭載。			

付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的 center 部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.