

品番：EA758WB-18

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(蓄光)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,290円(税抜) / 9,119円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,290円(税抜) / 9,119円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 40 (2026/04/27 14:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2044ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------|
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 2750C |
| 使用電池 | 単4×3本(付属) | 光源 | 白色LED球1灯 赤色LED球1灯 |
| 照射モード | 強、弱、点滅 | 明るさ | 強:259ルーメン 弱:71ルーメン |
| 連続点灯時間 | 強:約2.5時間 弱:約11時間 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| サイズ | 57(W)×38(D)×45(H)mm | 重量 | 96g(電池含) |
| 材質 | 本体:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート | 照射距離 | 強:90m 弱:48m |
| ベルト幅 | 25mm | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性 | 1m | カラー | 蓄光 |

布製ヘッドバンド、ヘッドバンドアダプター付

ヘッド角度調整可能(約40°)

夜間での地図読みなどに便利な赤色LED機能搭載。

付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA758WB-17

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.