

品番：EA758WB-27

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)



販売価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜)／12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 80 (2025/12/19 08:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2096ページ		



正面照射と下方照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります

仕様

メーカー	PELICAN PRODUCTS	型番	2765C
使用電池	単4×3本(付属)	モード	正面照射(強)・同時照射(強・弱)・下方照射(弱)・点滅
明るさ	正面照射(強):155ルーメン 同時照射(強):132ルーメン 同時照射(弱):78ルーメン 下方照射(弱):34ルーメン	連続点灯時間	正面照射(強):6.25時間 同時照射(強):5.5時間 同時照射(弱):8時間 下方照射(弱):14時間
照射距離	正面照射(強):81m 同時照射(強):68m 同時照射(弱):46m 下方照射(弱):10m	光源	LED球3灯
照射パターン	ツインビーム(2方向)	材質	本体、レンズ、カバー:ポリカーボネイト オーリング:TPR
サイズ	57×34×40(H)mm	重量	96g(電池含)
防水性能	IP54	耐衝撃性	1m
カラー	黒	ベルト幅	25mm

防爆構造規格	UL相当:C1・D1、IECEX:ia		
正面照射と下方照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります			
ヘッド角度調整可能			
下方照射モードで足元を照らすことができます。			
バッテリーインジケーター付			
布製、ゴム製ヘッドバンド付			
IECEX規格適合品、防爆構造（日本国内の防爆規格は取得しておりません。）			
照射角固定・ツインビーム（2方向）タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射（ノーマル）→下方照射（ワイド）→前方＆下方（同時照射）等の切替が可能なモデル。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.