


品番：EA758WB-31

品名：[単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)



販売価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 61 (2025/12/17 18:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2096ページ		



正面照射と下方照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります

仕様

メーカー	PELICAN PRODUCTS	型番	2785
使用電池	単3×4本(付属)	カラー	イエロー
モード	正面照射(強・中・弱) 下方照射(強・中・弱) 同時照射(強・中・弱)	明るさ	正面照射(強):215ルーメン 正面照射(中):106ルーメン 正面照射(弱):22ルーメン 下方照射(強):196ルーメン 下方照射(中):96ルーメン 下方照射(弱):20ルーメン 同時照射(強):191ルーメン 同時照射(中):95ルーメン 同時照射(弱):20ルーメン
照射パターン	ツインビーム(2方向)	連続点灯時間	正面照射(強):5時間 正面照射(中):13時間 正面照射(弱):98時間 下方照射(強):6時間 下方照射(中):16時間 下方照射(弱):100時間 同時照射(強):7時間 同時照射(中):17時間 同時照射(弱):109時間
照射距離	正面照射(強):108m 正面照射(中):76m 正面照射(弱):34m	光源	白色LED球2灯

	下方照射(強):63m 下方照射(中):44m 下方照射(弱):21m 同時照射(強):87m 同時照射(中):60m 同時照射(弱):27m		
材質	本体、レンズ:ポリカーボネート	サイズ	76×32×47(H)mm
重量	249g(電池含)	防水性能	IP54
ベルト幅	25mm	防爆構造規格	UL相当:C1・D1、IECEx:ia
ヘッド角度調整可能			
下方照射モードで足元を照らすことができます。			
後部認識灯付			
バッテリーインジケーター付			
布製、ゴム製ヘッドバンド付			
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)			
照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.