

品番：EA758WE-64

品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 62 (2026/04/30 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0171ページ2041ページ		



自動輝度調整センサー付。周囲の明るさや距離に応じて自動で明るさを調整します

仕様

メーカー	PELICAN PRODUCTS	型番	3345
使用電池	単3×3本(別売)	カラー	イエロー
明るさ	ノーマル ワイド 同時照射	ルーメン	ノーマル:219 ワイド:117 同時照射:280
電池寿命(時間)	ノーマル:12 ワイド:14 同時照射:7	照射パターン	ツインビーム(2方向)
照射距離	ノーマル:137m ワイド:16m 同時照射:126m	光源	白色LED球1灯
サイズ	φ47×184mm	重量	213g(電池含む)
材質	本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート	防水性能	IPX7

前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます

クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。
バッテリー残量表示付
クリップ付
ストラップ付
IECEx規格適合品、防爆構造（日本国内の規格は取得していません。）
ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia
照射角固定・ツインビーム（2方向）タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射（ノーマル）→下方照射（ワイド）→前方&下方（同時照射）等の切替が可能なモデル。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.