

品番 : EA758WR-11B

品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)



販売価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2026/01/12 08:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0171ページ2041ページ		



FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd
	IPX7

ライトホールダー適合表

コード カイタルゲー(EA758WR-11B付)

蓄電池用

EA758WR-11A(2本)



单3



耐衝撃性、耐食性、耐寒性、耐水性に優れています

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2410C
使用電池	単3電池×4本(付属)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
光源	LED球	明るさ	183ルーメン(固定)
連続点灯時間	5.75時間	照射距離	184m
サイズ	φ 45×178mm	重量	207g(電池含)
材質	本体:特殊樹脂 レンズ:ポリカーボネート	防水性能	IPX7
カラー	イエロー		

耐食性能

ストラップ付

UL規格、IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia/InMetro

●IECEx(IEC防爆電気機器規格適合試験制度)…です。共通の防爆規格、適合証明書、適合マークを加盟各国が国際的規模で認める制度を導入することにより、一定レベルの安全性を確保し、各国の多重検定を極力排除し国際間の流通を促進しようというものです。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.