


品番 : EA758WR-13B

品名 : [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・蓄光)



販売価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0171ページ		



FL1 STANDARD	HIGH
183 LUMENS	183 LUMENS
5h 45mins	
184m	184m
8480cd	8480cd
IPX7	IPX7



耐衝撃性、耐食性、耐寒性、耐水性に優れています

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2410PL
カラー	蓄光ヘッド+イエロー	光源	LED球
明るさ	183ルーメン	使用電池	単3電池×4本(付属)
電池寿命	約5.75時間	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射距離	184m	サイズ	Φ45×178mm
重量	207g(電池含)	材質	特殊樹脂
防水性能	IPX7		

耐食性能

ストラップ付

UL規格、IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

ClassI, Division1/ClassII, Division1/ClassIII, Division1/IECExia

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的の中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番 EA758WR-11B
コメント 同型 ヘッド:黒／ボディ:黄

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.