

品番 : EA758XA-141

品名 : AC100V/ 20W/E26 耐振球



販売価格	245円(税抜)／ 270円(税込)		
カタログ価格	245円(税抜)／270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/04/30 06:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2149ページ		



外灯・門灯・工場の保安室、振動の多い場所におすすめ

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	EVP110V20WA55C
消費電力	20W	口金	E26
電圧	110V	定格寿命	約2,000時間
サイズ	φ55×98mm	ガラス仕上げ	クリア
光源色	電球色		

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。

外灯・門灯・工場の保安室など振動の多い場所に便利。

代替品

	品番EA758XP-14E コメントLED 3.2W 電球色
--	--