

品番 : EA758XA-142

品名 : AC100V/ 40W/E26 耐振球

	販売価格	310円(税抜)／ 341円(税込)		
	カタログ価格	310円(税抜)／341円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/16 21:14現在）		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



外灯・門灯・工場の保安室、振動の多い場所におすすめ

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	EVP110V40WA55C
消費電力	40W	口金	E26
電圧	110V	定格寿命	約2,000時間
サイズ	φ 55×105mm	ガラス仕上げ	クリア
光源色	電球色		
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。			
外灯・門灯・工場の保安室など振動の多いに便利です。			

代替品

	品番 EA758XE-40A コメント
--	---------------------------

