

品番 : EA758XA-158A

品名 : 15形 / 436mm 直管形LEDランプ(昼光色)



販売価格	1,360円(税抜)／1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜)／1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 02:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2114ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF15D/7/8/2
種別	15形	全光束(lm)	1,070
全長(mm)	436	光源色	昼光色
消費電力	6.7W	定格寿命	40,000時間
サイズ(W×D×H)mm	φ 29×436 ※ピン含まず	重量	約86g
材質	PC・銅	定格電圧	100V
口金	G13	演色性	Ra80
光源	LED	入力電流	0.068A
周波数	50/60Hz	色温度	6500K
付属品	ダミースターターE型 (口金:E17)	注意	<p>●以下の環境では絶対に使用しないでください。 ・雨や水滴がかかる場所 ・湿度が高い場所 ・直流電流</p> <p>●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕</p>

(100%点灯も使用不可)
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯、非常用照明器具
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
・密閉型器具や密閉に近い器具

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ

グロースターター器具に工事不要で取り付け可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.