

品番：EA758XA-161A

品名：40形 直管形LEDランプ(昼光色/20本)



販売価格	52,000円(税抜)／ 57,200円(税込)			
カタログ価格	52,000円(税抜)／57,200円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 23:12現在)			
商品入数	20	販売単位	箱	
カタログページ	2114ページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF40D/15/20VF/2
種別	40形	仕様	直管型・グロー式
長さ	1,198mm	全光束	2,300lm
光源色	昼光色	消費電力	15W
定格寿命	40,000時間	入力電流	0.248A
材質	PC/銅	重量	約190g
口金	G13	周波数	50/60Hz
定格電圧	100-240V	色温度	6,500K
調光機能	なし	光源	LED
演色性	Ra80	付属品	ダミースターターP型 (口金:P21)
注意	●以下の環境では絶対に使用しないでください。 ・雨や水滴がかかる場所 ・湿度が高い場所 ・直流電流 ●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路		

	〔調光:電球の明るさを変える機能〕 (100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯、非常用照明器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕 ・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具 ・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具 ・密閉型器具や密閉に近い器具	
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ		
40W形は100V-242V ボルトフリー対応タイプ		
グローランプが取り付けられる器具に使用出来ます		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.