

品番：EA758XA-167

品名：10形 直管形LEDランプ(昼白色)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 00:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF10N/5/6
サイズ(W×D×H)mm	約29×29×330	外径	約29
重量(g)	約54	口金	G13
材質	PC、銅	光源	LED
光源色	昼白色	明るさ	10形相当
演色性	Ra80	設計寿命	40000時間
色温度	5000K	周波数	50/60Hz
入力電流	0.046A	調光機能	なし
定格消費電力	4.7W	全光束(lm)	650
定格電圧	100V	全長(mm)	330
付属品	ダミースターターE型(口金:E17)		

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ

グローランプが取り付けられる器具に使用できます

代替品

--	--



**品番** EA758XA-167A

**コメント** 変更点:消費電力

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.