

品番 : EA758XA-169A

品名 : 20形 直管形LEDランプ(昼白色)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,640円(税抜) / 1,804円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,640円(税抜) / 1,804円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 23:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2114ページ                      |      |   |



## 仕様

|        |   |         |                     |
|--------|---|---------|---------------------|
| メーカー   | ヤザワコーポレーション   | 型番      | LDF20N/8/10/2       |
| 種別     | 20形   | 全光束(lm) | 1,260               |
| 全長(mm) | 580   | 光源色     | 昼白色                 |
| 消費電力   | 7.6W  | 定格寿命    | 40,000時間            |
| 重量     | 約106g   | 材質      | PC/銅                |
| 周波数    | 50/60Hz   | 定格電圧    | 100V                |
| 光源     | LED   | 口金      | G13                 |
| 入力電流   | 0.138A  | 色温度     | 5,000K              |
| 演色性    | Ra80  | 付属品     | ダミースターターE型 (口金:E17) |
| 注意     | <p>●以下の環境では絶対に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・雨や水滴がかかる場所</li><li>・湿度が高い場所</li><li>・直流電流</li></ul> <p>●以下の器具には絶対に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・調光機能のついた電球器具や回路 [調光:電球の明るさを変える機能]</li></ul> |         |                     |

(100%点灯も使用不可)  
・リモコンのついた電球器具  
・誘導灯、非常用照明器具  
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕  
・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具  
・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具  
・密閉型器具や密閉に近い器具

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ

グローランプが取り付けられる器具に使用できます

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.