

品番 : EA758XA-201

品名 : AC100V/40形蛍光灯(レピッドスタート/白色/10本



販売価格	9,180円(税抜) / 10,098円(税込)		
カタログ価格	9,180円(税抜) / 10,098円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 18:27現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	2063ページ		



#### 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	FLR40SWMX36
種別	40形	仕様	直管型・ラピッドスタート式
光色	白色	長さ	1198mm
全光束	2800lm	色温度	4200K
演色性	Ra72	口金	G13
消費電力	36W	入力電流	0.44A
定格寿命	12000時間	重量	約205g
入数	10本		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.