品番: EA758XA-202

品名: AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼光色/10本



販売価格	9,270円(税抜)/10,197円(税込)				
カタログ価格	9,270円(税抜)/10,197円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 09:17現在)				
商品入数	10	販売単位	箱		
カタログページ					









## 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	FLR40SDMX36
種別	40形	仕様	直管型・ラピッドスタート式
光色	昼光色	長さ	1198mm
全光束	2620lm	色温度	6500K
演色性	Ra75	口金	G13
消費電力	36W	入力電流	0.44A
定格寿命	12000時間	重量	約205g
入数	10本		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.