

品番 : EA758XA-203

品名 : AC100V/40形蛍光灯(レピッドスタート/昼白色/10本



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,500円(税抜) / 12,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,500円(税抜) / 12,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/27 18:27現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 2063ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------|------|---------------|
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | FLR40SEXNMX36 |
| 種別 | 40形 | 仕様 | 直管型・ラピッドスタート式 |
| 光色 | 3波長昼白色 | 長さ | 1198mm |
| 全光束 | 3450lm | 色温度 | 5000K |
| 演色性 | Ra84 | 口金 | G13 |
| 消費電力 | 36W | 入力電流 | 0.44A |
| 定格寿命 | 12000時間 | 重量 | 約205g |
| 入数 | 10本 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.