

品番 : EA758XA-203

品名 : AC100V/40形蛍光灯(レピッドスタート/昼白色/10本



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/27 16:53現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	2063ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	FLR40SEXNMX36
種別	40形	仕様	直管型・ラピッドスタート式
光色	3波長昼白色	長さ	1198mm
全光束	3450lm	色温度	5000K
演色性	Ra84	口金	G13
消費電力	36W	入力電流	0.44A
定格寿命	12000時間	重量	約205g
入数	10本		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.