品番: EA758XA-212

品名: AC100V/32形 Hf蛍光灯(昼光色/10本)



販売価格	<b>11,600円</b> (税抜)/12,760円(税込)				
カタログ価格	11,600円(税抜)/12,760円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 08:16現在)				
商品入数	10	販売単位	箱		
カタログページ					









## 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	FHF32EXD
種別	32形	仕様	Hf蛍光灯
光色	昼光色(3波長)	長さ	1198mm
全光束	定格:3500lm 高出力:4900lm	色温度	6500K
演色性	Ra85	口金	G13
消費電力	定格:32W 高出力:45W	定格寿命	12000時間
重量	約160g	入数	10本
ランプ電流	定格:0.255A 高出力:0.425A		

Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。

## 株式会社エスコ