

品番 : EA758XA-43

品名 : AC100V/ 15W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜) / 4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LDR15L-M-G051
消費電力	15W	全光束(lm)	1,000
口金	E26	電圧	100V
定格寿命	約40,000時間	光色	電球色相当
ビーム光束(lm)	220	ビーム角	25°
中心光度(cd)	2000	サイズ	φ122×135mm
防水規格	IP65		

ビーム形

光源にLED素子を使用しているので、長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適です。

低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。

点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入／切する場所のあかりにもおすすめです。

商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として、屋外でも使える防水設計。お庭などの照明としても最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

