

品番：EA758XA-79

品名：AC100V/4.2W/E17 電球(LED/ミニレフ形/昼光色)



販売価格	2,440円(税抜)／2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜)／2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 15:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2065ページ		



スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめ

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	LDR4D-H-E17-G610
消費電力	4.2W	光色	昼光色相当
全光束(lm)	325	口金	E17
電圧	100V 50/60Hz共用	定格寿命	40,000時間
定格入力電流	0.07A	ビーム角	100度
ビーム光束	200lm	中心光度	100cd
サイズ	φ50×80mm	重量	37g
ミニレフ球形			
屋内用			
省エネ・節電!コンパクトで一般電球と置き換え可能!			
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。			
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計。CO2の排出量も削減できます。			
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。			
※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.