

品番 : EA758XA-80

品名 : AC100V/4.2W/E17 電球(LED/ミニレフ形/電球色)



販売価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
カタログ価格	2,440円(税抜) / 2,684円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 16:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2065ページ		



スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめ

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LDR4L-H-E17-G611
消費電力	4.2W	光色	電球色相当
全光束(lm)	325	口金	E17
電圧	100V 50/60Hz共用	定格寿命	40,000時間
定格入力電流	0.07A	ビーム角	100度
ビーム光束	200lm	中心光度	100cd
サイズ	φ50×80mm	重量	37g

ミニレフ球形

屋内用

省エネ・節電!コンパクトで一般電球と置き換え可能!

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。

低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計。CO2の排出量も削減できます。

点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。

※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.