

品番 : EA758XA-91

品名 : AC100V/3.9W/E26 LED電球(昼光色)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/24 18:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2065ページ		



ワイドに明るい広配光設計で密閉型器具対応

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LDG4D-G-G2101
定格消費電力	3.9W	光色	昼光色
全光束	440lm	口金	E26
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
周波数	50/60Hz共用	定格入力電流	70mA
配光角	240°	エネルギー消費効率	112.8lm/W
種別	40形相当	サイズ	外径:95mm 全長:124mm
重量	71g		

ボール球タイプ

屋内用


ワイドに明るい広配光設計。

密閉型器具対応

省エネ法2027年度目標基準達成

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能です。

代替品

	<p>品番 EA758XA-81</p> <p>コメント ホール球形ではありません。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.