

品番：EA758XH-140WC

品名：AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色/25本)



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 16:47現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FLR40SNMXRF3
種別	40形	仕様	直管・ラピッドスタート形
長さ	1198mm	全光束	2570lm
口金	G13	消費電力	40W
定格寿命(H)	12000	重量	253g
光色	フルホワイト色(昼白色)	ガラス管径	32.5mm
入数	25本		

色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られます。

白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。

#### 代替品

	品番 EA758XA-203 コメント 変更点:メーカー・入数
--	------------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.