


品番 : EA758XK-27

品名 : AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン(ビーム/中角)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,860円(税抜) / 2,046円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,860円(税抜) / 2,046円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/09 07:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2066ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------|------|--|
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDR7LME11/2 |
| 消費電力 | 6.7W | 光色 | 電球色 |
| 全光束(lm) | 600 | 口金 | E11 |
| 電圧 | 100V | 定格寿命 | 40,000時間 |
| 入力電流 | 0.113A | 色温度 | 2700K |
| ビーム光束 | 220lm | 最大光度 | 1600cd |
| ビーム角 | 25° | 調光対応 | 不可 |
| 密閉型器具 | 非対応 | 周波数 | 50/60Hz |
| サイズ | 50×50×66(H)mm | 重量 | 41g |
| 材質 | ポリカーボネート、アルミニウム | 演色性 | Ra80 |
| 用途 | スポット照明に。 | 注意 | ●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕 (100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯・非常用照明器具 ・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハラ イドランプなどのHIDランプ器具 |

・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)

中角

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。

省エネ、長寿命のLED電球

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.