

品番：EA758XL-46

品名：DC5V(USB) デスクスタンドLED



販売価格	4,730円(税抜)／5,203円(税込)		
カタログ価格	4,730円(税抜)／5,203円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 13:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	SDCCLC01WH
電源	DC5V (USB) またはリチウムイオンバッテリー(内蔵)	光源	LED/電球色、昼光色、白色
明るさ	電球色:430ルーメン 昼光色:470ルーメン 白色:550ルーメン (アダプタ接続) 電球色:180ルーメン 昼光色:200ルーメン 白色:220ルーメン (バッテリー)	照度	電球色:1080lux 昼光色:1300lux 白色:1800lux (アダプタ接続 明るさ最大 30cm直下) 電球色:500lux 昼光色:700lux 白色:900lux (バッテリー 明るさ最大 30cm直下)
色温度	電球色:2900K 昼光色:5700K 白色:4000K	カラー	ホワイト
消費電力	12W(白色明るさ最大)	充電時間	4時間
連続点灯時間	約2時間(白色明るさ最大)	クランプくわえ幅	約15～35mm
セード	252mm	アーム長	315mm

コード長	1m	重量	630g
付属品	充電用USBケーブル	3段階調色機能	点灯ボタンを押すたびに電球色→昼光色→白色と切り替わります。
無段階調光機能付			
スタンドライトとしても、クランプライトとしても使えるデスクスタンドライトです。			
もしもの時の非常用のライトとしても使用できます。			
バッテリー内蔵で電源が無い場所でも使用できるため、お子様のリビング学習などにも適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.