

品番 : EA758XP-107

品名 : AC100V/ 5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光)



販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/17 17:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2115ページ		



## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	LDA5L-G/D-4V2
消費電力	5.3W	光色	電球色
全光束(lm)	485	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	口金	E26口金(直径26mm)
材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT	サイズ	φ 55×101(H)mm
定格入力電流	0.051A	配光角	180°
使用場所	屋内用	種別	40形相当

広配光タイプ

調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)

リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。

長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

### ★LED電球の特長★

- ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。

- ・虫が集まりにくい：虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い：スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線：紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.