

品番：EA758XP-114

品名：AC100V/16.5W/E26 電球/LED(電球色/全方向)



販売価格	3,190円(税抜)／3,509円(税込)		
カタログ価格	3,190円(税抜)／3,509円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2115ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA17L-G/W/D-10V1
消費電力	16.5W	光色	電球色
全光束(lm)	1520	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	口金	E26
サイズ	φ65x116(H)mm	配光角	290°
使用場所	屋内用	定格消費電力	16.5W
種別	100形相当	定格入力電流	0.15A
材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT	エネルギー消費効率	92.1lm／W

全方向タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
★LED電球の特長★

- ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
- ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.