

品番：EA758XP-126

品名：AC100V/ 2.0W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)

	販売価格	715円(税抜)／ 787円(税込)		
	カタログ価格	715円(税抜)／787円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 14 (2025/08/12 03:14現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	2116ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA2N-G-E17-2T5
消費電力	2.0W	光色	昼白色
全光束(lm)	230	電圧	100V
定格寿命	40000時間	配光角	180°
定格入力電流	0.038A	使用場所	屋内用
ランプ全体の明るさ	小型電球25W形相当	サイズ	φ3.8×7.5mm
重量	約22g	材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT
口金E17			
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)			
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適です。			
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。			
誤挿入防止ソケットに対応します。			
長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。			

