

品番：EA758XP-129

品名：AC100V/ 6.9W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)



販売価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/08/12 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA7N-G-E17-6T5
消費電力	6.9W	光色	昼白色
全光束(lm)	760	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	配光角	180°
定格入力電流	0.115A	使用場所	屋内用
ランプ全体の明るさ	小型電球60形相当	サイズ	φ3.8×7.5mm
重量	約52g	材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT

口金E17

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適です。

口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

誤挿入防止ソケットに対応します。

長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

代替品

--	--



品番 EA758XP-128
コメント 仕様確認して下さい.

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.