

品番 : EA758XP-132

品名 : AC100V/ 4.4W/E17 電球/LED(電球色/広配光)



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/03/27 03:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2065ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA4L-G-E17-4T5
消費電力	4.4W	光色	電球色
全光束(lm)	440	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	配光角	180°
定格入力電流	0.077A	使用場所	屋内用
ランプ全体の明るさ	小型電球40W形相当	サイズ	φ 38×75mm
重量	約22g	材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT
口金	E17	エネルギー消費効率	100.0lm/W

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適です。

口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

誤挿入防止ソケットに対応します。

長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

断熱材施工器具にはご使用できません。

★LED電球の特長★

- ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
- ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.