

品番 : EA758XP-133

品名 : AC100V/ 7.6W/E17 電球/LED(電球色/広配光)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/03/27 02:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2065ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|------------------------|-----------|------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA8L-G-E17-6T5 |
| 消費電力 | 7.6W | 光色 | 電球色 |
| 全光束(lm) | 760 | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 配光角 | 180° |
| 定格入力電流 | 0.126A | 使用場所 | 屋内用 |
| ランプ全体の明るさ | 小型電球60形相当 | サイズ | φ38×75mm |
| 重量 | 約52g | 材質 | アルミ、ポリカーボネート、PBT |
| 口金 | E17 | エネルギー消費効率 | 100.0lm/W |

密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適です。

口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

誤挿入防止ソケットに対応します。

長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

断熱材施工器具にはご使用できません。

★LED電球の特長★

- ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
- ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.