

品番 : EA758XP-14E

品名 : AC100V/3.2W/E26 電球/LED(電球色)



販売価格	730円(税抜)／803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜)／803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/01/12 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		



## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	LDA3L-G-3T5
口金	E26口金(直径26mm)	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	定格消費電力	3.2W
定格入力電流	0.061A	光色	電球色
全光束	約325lm	サイズ	Φ 52x98(H)mm
重量	50g	材質	本体:PBT、アルミ カバー:ポリカーボネート 口金:真鍮
配光角	220°	色温度	2700K
演色性	Ra 80	種別	30形相当
使用場所	屋内用	エネルギー消費効率	101.6lm/W

白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具やリビング、ダイニングなどの照明に最適です。

密閉器具対応。(器具の種類によっては使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

断熱材施工器具にはご使用できません。

長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

★LED電球の特長★

- ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
- ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.