

品番：EA758XP-23C

品名：10形/330mm 直管形LEDランプ(昼光色)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/24 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDG10T・D・5/75
形式	10形	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	5.1W	発光効率	147.0lm/W
全光束	750lm	光色	昼光色
光束維持時間	40000時間	演色性	Ra83
口金サイズ	G13(スタータE:17)	全長	330mm
ガラス管径	φ26mm	重量	74g
材質	PC, PBT	付属品	専用スタータ、ランプ交換済みシール

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプ

グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用

感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。

使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

