

品番：EA758XP-35

品名：AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 865円(税抜) / 952円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 865円(税抜) / 952円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/07/06 13:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2064ページ                       |      |   |

広配光タイプ  
約220°

昼白色相当

コンパクトサイズ  
アクリル樹脂製約100mm  
E26口金  
約52mm

安全設計で設計適合そのままだに！

断熱材施工器具対応は

熱くなりにくい低熱外観・低熱外観

|        |               |
|--------|---------------|
| 定格電圧   | 100V(50/60Hz) |
| 全光束    | 485lm         |
| 定格消費電力 | 額定値: 4.2W     |
| 電圧     | 電圧値: 100V     |
| 定格入力電流 | 額定値: 0.078A   |
| 電球色    | 電球色: 0.078A   |
| 設計寿命   | 40,000時間      |
| 重量     | 46g           |

仕様

|         |                        |           |               |
|---------|------------------------|-----------|---------------|
| メーカー    | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番        | LDA4N-G-4T8   |
| 光色      | 昼白色                    | 電圧        | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力    | 4.2W                   | 定格入力電流    | 0.078A        |
| 全光束(lm) | 485                    | 配光角       | 約220°         |
| 定格寿命    | 40,000時間               | 種別        | 40形           |
| 口金      | E26                    | エネルギー消費効率 | 115.4lm/W     |
| サイズ(mm) | φ52×98                 | 重量(g)     | 46            |
| 材質      | PC、PPS、真鍮              | 使用場所      | 屋内用           |

広範囲を明るく均等に照らし、光がきれいに広がる広配光タイプ

トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球

密閉形器具、断熱材施工器具対応

調光(明るさを調整できる)機能のついた器具には使用できません。

キッチン・脱衣所などの照明に最適です。

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.