

品番 : EA758XP-36

品名 : AC100V/4.5W/E26 電球/LED(電球色/広配光)



販売価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
カタログ価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/06 12:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA5L-G-4T8
光色	電球色	電圧	100V(50/60Hz)
消費電力	4.5W	定格入力電流	0.083A
全光束(lm)	485	配光角	約220°
定格寿命	40,000時間	種別	40形
口金	E26	エネルギー消費効率	107.7lm/W
サイズ(mm)	φ52×98	重量(g)	46
材質	PC、PPS、真鍮	使用場所	屋内用

広範囲を明るく均等に照らし、光がきれいに広がる広配光タイプ

トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球

密閉形器具、断熱材施工器具対応

調光(明るさを調整できる)機能のついた器具には使用できません。

キッチン・脱衣所などの照明に最適です。

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.